

防水 デジタル台はかり

SW/SC/SE シリーズ

AND
エーアンド・ティ

2010年 4月 発売予定

SW

防水等級 IP69K★

SUS フレーム
SUS ロードセル



SC

防水等級 IP68

SUS フレーム
アルミ ロードセル

ボール付
KAシリーズ



SE

防水等級 IP68


鉄 フレーム
アルミ ロードセル

ボール付
KAシリーズ



洗える

高温(80°C)、高圧(~100BAR)



■ 汚れを素早く・確実に洗い流す

セパレート型KBシリーズ


表示部
(台座付)



スケルトンフレーム構造<溶接>

■ 洗浄の際、細部まで洗える
■ ゴミ・汚れが溜まらない構造

SUSフレーム



洗える

表示部・計量部
<防塵・防滴>



表示画面

■ 文字高14.6mm
大型LED表示
■ 見易い3色
(5段階コンパレータ機能付)



スケルトンフレーム構造

■ 洗浄の際、細部まで洗える
■ ゴミ・汚れが溜まらない構造

SC SUSフレーム SE 鉄フレーム



表示画面

■ 文字高39mm
大型LCD表示



省エネ

■ 長時間駆動
約3600時間



★ IP69K : ドイツの規格DIN 40050 PART9で定められた、高温・高圧水に対する保護規定指定された形状のフラットジェットノズルから10~15cmの距離で、80°Cの湯を80~100BARの水圧で放水します。水量は毎分14~16L。放水の方向は本体を水平方向に0度・30度・60度・90度の角度回転させながら実施します。

機種名	SW-6KS	SW-15KS	SW-15KM	SW-30KM	SW-60KM	SW-60KL	SW-150KM	SW-150KL
ひょう量	6kg	15kg		30kg	60kg		150kg	
最小表示*	1g (0.5g)	2g (1g)		5g (2g)	10g (5g)		20g (10g)	
計量皿寸法W×Dmm	250×250		300×380			390×530	300×380	390×530
外形寸法W×D×Hmm	250×480×353.5		300×601×722.5			390×751×722.5	300×601×722.5	390×751×722.5
電源	AC電源 オプション：充電バッテリー駆動							
標準価格(税別)	¥210,000		¥250,000			¥280,000	¥250,000	¥280,000

機種名	SC-30KAM/KBM SE-30KAM/KBM	SC-60KAM/KBM SE-60KAM/KBM	SC-150KAM/KBM SE-150KAM/KBM	SC-60KAL/KBL SE-60KAL/KBL	SC-150KAL/KBL SE-150KAL/KBL
ひょう量	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示*	5g (10g)	10g (20g)	20g (50g)	10g (20g)	20g (50g)
計量皿寸法W×Dmm	300×380			390×530	
外形寸法W×D×Hmm	SC-KAM: 300×543×717 SE-KAM: 300×582×722			SC-KAL: 390×688×717 SE-KAL: 390×732×722	
電源	単1形乾電池×6本 オプション：AC電源/RS-232C&コンパレータ出力/クイックUSB(プラグ形状はミニBタイプ)				
標準価格(税別)	SC-KAM: ¥120,000 SE-KAM: ¥ 75,000	SC-KBM: ¥110,000 SE-KBM: ¥ 70,000		SC-KAL: ¥130,000 SE-KAL: ¥ 80,000	SC-KBL: ¥120,000 SE-KBL: ¥ 75,000

※ 内部設定により切替えが可能です。