

国内初、8ステップ&自動繰り返し防水タイマー AD-5709TL など 2モデルを発売

株式会社エー・アンド・デイ
 本社:東京都豊島区東池袋 3-23-14
 代表:代表取締役社長 古川 陽
 東証1部 7745

(株)エー・アンド・デイ(社長:古川陽 本社:東京都豊島区)は、国内初の「8ステップ&自動繰り返し100分型防水タイマーAD-5709TL」の販売を開始しました。

AD-5709TLは1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶ができ、順番に動作させることができます。また繰り返し回数の設定や記憶も可能で、繰り返し回数は1から999回または無限回の設定が可能です。



タイマーは厨房や理化学実験など水を使う場所で多く使用されることから、水濡れに強い防水性能 IPX7 の防水仕様として設計されてます。IPX7とは、常温の水深1mの静水において30分間の防水性能を保持することができます。厨房や食品加工での調理・加工時間の管理や手洗い・消毒時間間隔の管理をはじめ、スポーツ、リハビリテーション、治療、理化学実験、製造工程、プレゼンテーションなど時間のプログラム管理が必要な幅広いニーズに簡単に便利に使用できるタイマーです。

また、ステップや繰り返しの機能の必要ない厨房や一般家庭に対しても、水濡れに強い IPX7 の防水性能の「厨房&ホームクッキング 100分型防水タイマー AD-5709」を同時に発売しました。3パターンのアラーム音が選べ、ブザー音に加えて認識しやすいように液晶バックライトが点滅してアラーム時間を知らせます。

AD-5709TL の特徴と仕様

- 最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能
- 自動繰り返し機能
- ポーズ(一時停止)機能
- カウントアップ機能
- リロード機能
- 標準価格 2,500円(税抜)

AD-5709TL	
アラーム設定範囲	最大99分50秒、最小10秒 (カウントダウン時間間隔1秒)
カウントアップ計測時間	最大99分59秒 (カウントアップ時間間隔1秒)
アラーム時間	約30秒間 / 5秒間
タイマーステップ数	最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰り返し(レポート)回数	1~999回、または無限回数 (それぞれのステップにおける繰り返し回数の設定はできません。1回のみとなります)
ブザー音量	約65dB (距離15cm)
防水性能	IPX7* (IEC 60529)、保護等級7級 (JIS C 0920)
電源/電池寿命	CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日1回アラーム使用時)
動作温湿度範囲	0~40℃、85%RH以下
寸法/質量	68(W)×68(H)×16(D)mm / 約60g (電池含む)
JANコード	4981046 482219

●製品に関するサイト

http://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/sp/ad5709tl_news.pdf

http://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/sp/ad5709_news.pdf



AD-5709TL



AD-5709