


# デジタルロードセル用ウェインディングケータ AD-4329A-DLC



## OIML R76



- 耐サージ性能を強化  
デジタルロードセル (LCCD20) と組み合わせにより、雷によるインジケータとロードセルの破損を軽減
- 多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能搭載  
ひょう量と最小表示の組み合わせを3段階に設定可能
- デジタルリニアライズ  
ゼロ点、ひょう量を除く最大3点で感度調整し、計量誤差を軽減
- 2種類の選別・制御機能  
上下限値の設定により、HI,OK,LOの信号を出力定量、定量前、落差、ゼロ付近の設定で制御信号出力
- 手動と自動による加算が選択でき、合計値はメモリに記憶



### ■ 価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
AD-4329A-DLC	AD4329A-DLCJA	4981046160636	50,000

### ■ 仕様

項目	仕様	
供給電源	DC8V±5%	
ロードセル接続本数	弊社デジタルロードセル8本まで接続可能	
接続インタフェース	RS-485 (2線式)	
サンプリング速度	10回/秒	
表示部	メイン表示	蛍光表示管 (色: コバルトブルー) : 7セグメント7桁、文字高13mm、計量値、各種設定データ
	状態表示	蛍光表示管 (色: コバルトブルー) : ▼マーク表示6個 (加算、安定、総量、正味、風袋設定、ゼロ点)
	単位表示	LED (緑色) : 単位表示 (kg、t)
標準外部入出力	・標準シリアル出力(カレントループ) 弊社周辺機器接続用 ・RS-232C ・コントロール入力7点 (無電圧接点/オープンコレクタ)	
電源電圧	AC100V: (50/60Hz) 標準出荷仕様、AC120/200/220-240 (50/60Hz) ★注文時指定	
消費電力	約30VA	
使用温湿度範囲	-10°C~40°C、85%RH以下 (ただし結露しないこと)	
外形寸法	192 (W) ×96 (H) ×180.2 (D) mm	
質量	約1.8kg	
標準付属品	標準シリアル出力用コネクタ、外部入力用コネクタ、予備ヒューズ、ゴム足、取扱説明書	
オプション及び周辺機器	AD4329A-02 (リレー出力)、AX-KO3217-xxM (デジタルロードセル用ケーブル)、AD-4388-4/AD-4388-6 (接続箱)	


## ■外形寸法図



- 1 AC 電源入力端子台
- 2 デジタルロードセル入力端子台
- 3 ヒューズホルダ
- 4 外部コントロール入力コネクタ
- 5 標準シリアル出力コネクタ
- 6 RS-232C I/F コネクタ
- 7 オプション02(コンパレータ出力)スロット

## ■対応デジタルロードセル

定格容量及び仕様（※受注生産品）



LCCD20シリーズ



LCCD11シリーズ

型名	商品コード	定格容量	OIML R60適合
LCCD20-T010-K	LCCD20T010-K	98.07kN (10t)	C4
LCCD20-T020-K	LCCD20T020-K	196.1kN (20t)	C4
LCCD20-T030-K	LCCD20T030-K	294.2kN (30t)	C4
LCCD20-T010-KC6*	LCCD20T010-KC6*	98.07kN (10t)	C6
LCCD20-T020-KC6*	LCCD20T020-KC6*	196.1kN (20t)	C6
LCCD20-T030-KC6*	LCCD20T030-KC6*	294.2kN (30t)	C6

定格容量及び仕様（※受注生産品）

型名	商品コード	定格容量	OIML R60適合
LCCD11-T010-K	LCCD11T010-K	100kN (10.20t)	C4
LCCD11-T020-K	LCCD11T020-K	200kN (20.39t)	C4
LCCD11-T030-K	LCCD11T030-K	300kN (30.59t)	C4
LCCD11-T010-KC6*	LCCD11T010-KC6*	100kN (10.20t)	C6
LCCD11-T020-KC6*	LCCD11T020-KC6*	200kN (20.39t)	C6
LCCD11-T030-KC6*	LCCD11T030-KC6*	300kN (30.59t)	C6

## ■周辺機器



AD4388-4  
接続箱（4点接続用）



AD4388-6  
接続箱（6点接続用）



AD4389  
ロードセルシュミレータ

## AND株式会社 エーアンド・デイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759  
仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052  
宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166  
東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117  
東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232  
静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955  
名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769  
大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901  
広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058  
福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**  
受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。