

トラックスケール用インジケータ AD-4350A/B



AD-4350B

AD-4350A


簡単操作

高速処理

カラー液晶画面

カナ漢字対応

システムに合わせて最適な外部専用プリンタを選択できます。



トラックスケール用インジケータ AD-4350A/B

●仕様

表示分解能：1/10,000（内部分解能1/800,000）
非直線性：0.005% of F.S.

●表示部

カラー液晶（バックライト付き）で確認がより明確に。
画面の表示色変更も可能。 ※半減期：約75,000h

●登録

英字、数字、カナ、漢字入力が可能。
漢字入力は単文節変換（7万2千語辞書搭載）対応。

●登録メモリ

車番登録件数：4,000台
名称登録件数：4,000件
補正登録件数：1,000件（単価・水分・比重等）
日計元帳件数：10,000件 など。

●インターフェイス（標準装備）

RS-232C
カレントループ出力
無電圧接点及びオープンコレクタ出力各3点

●分離式プリンタ

カード式（Aタイプ）と発行式（Bタイプ）を用意。
本体と専用ケーブルで接続するだけ。メンテナンスも簡単。

●その他の機能

最大3点のリニアライズ機能
スパン微調整機能
2スケール可能（オプションの増設による）



キーボード部 機能的に分類、配置されたキーボードで、操作が簡単、迅速に行えます。車番入力や項目登録、印字指令など様々な機能を有しています。

■オプション

AD-4350-01……増設AD

AD-4350-02……セントロニクス準拠（外部集計プリンタ用、ESC/P対応）

AD-4350-04……RS-422/485インターフェイス（RS-422/485は内部設定切替による）

AD-4350-07……リレー出力全14点

（定格制御容量AC250V 3A、DC30V 5A：抵抗負荷。標準I/O＋行き先出力8点）

AD-4350-09……カレントループ入力（0～20mA）インターフェイス

※AD-4350-09は最大2枚、それ以外は1枚のみ実装可能（オプションスロットは4スロット）。

■別売品

外部表示器 AD-8921

表示色：赤色LED、文字高100mm
入出力：カレントループ／RS-485
表示桁数：6桁
防塵・防水性：IP65相当



パンチカードリーダープリンタ

AD-4385

カードリーダーとプリンタの一体型。
RS-422、リレー出力、カレントループ標準装備。
OP-01：入力用設定ユニット



ロードセル LCC11

トラックスケール専用のステンレス製ロードセル。溶接構造の完全密閉型（IP67）。100kN、200kN、300kNの3タイプ。



AND 株式会社 エーアンドディ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6126代 FAX.03-5391-6129

■札幌出張所	TEL.011-251-2753代	FAX.011-251-2759
■仙台出張所	TEL.022-211-8051代	FAX.022-211-8052
■東京営業課	TEL.03-5391-6128直	FAX.03-5391-6129
■東京北営業所	TEL.048-592-3111代	FAX.048-592-3117
■東京南営業所	TEL.045-476-5231代	FAX.045-476-5232
■静岡出張所	TEL.054-286-2880代	FAX.054-286-2955
■名古屋営業所	TEL.052-701-5681代	FAX.052-701-5683
■大阪営業所	TEL.06-4805-1200代	FAX.06-4805-1201
■広島営業所	TEL.082-233-0611代	FAX.082-233-7058
■福岡営業所	TEL.092-441-6715代	FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。