

AD4352

タッチパネルのトラックスケール用インジケータ

画面をタッチしてだけで、容易に計量業務および登録業務が可能。

音声ガイダンス機能搭載、過積載防止機能搭載。

伝票用プリンタ、テンキーボード等を外付け可能。



仕様

入力感度 ————— 0.5 μ V/d以上
 ゼロ調整範囲 ————— 0.1mV ~ +37mV
 ロードセル印加電圧 ——— DC5V \pm 5%、120mA
 350 Ω ロードセル最大8個

最大計測電圧 ——— 37mV
 内部分解能 ————— 約8000000
 最大表示分解能 ——— 10000d
 サンプルング速度 ——— 10回 / s
 表示部 ————— 表示部

- ・ 12インチTFTカラー液晶 (LEDバックライト付)
- ・ 解像度 : 800 \times 600 (SVGA)
- ・ 計量値表示部 : 5桁表示、文字寸法23 (H) \times 15 (W) mm
- ・ タッチパネル : 4線式抵抗膜方式

メモリ ————— 内蔵フラッシュメモリ (512MB)

標準装備

- ・ 日計元帳件数 : 10000件
- ・ 車番登録件数 : 4000件
- ・ 項目名称登録件数 : 4項目で4000件
- ・ 各補正登録件数 : 1000件
- ・ 滞留車件数 : 500件

バックアップ用SDカード 標準装備

標準外部入出力 ——— USB-1/2 : テンキー、USBメモリなど
 イーサネット : LAN、レーザープリンタなど
 RS-422/485 : 外部周辺機器
 コントロールI/O : 外部コントロール機器
 カレントループ出力 : 外部表示器


AD8921など

伝票プリンタ用I/F : 伝票プリンタ専用
 インタフェース

電源 ————— AC100V (50/60Hz)
 約30VA (本器のみフルオプションにて)

時計機能

バックアップ電源 ——— コイン電池 (データ保持期間約10年)
 使用温度 ————— 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C
 使用湿度 ————— 85%RH以下 (ただし結露しないこと)
 外形寸法 ————— 324 (W) \times 105 (H) \times 262 (D) mm



オプション

- AD4352-01 増設用ロードセル入力ボード
- AD4352-03 RS-232Cボード
- AD4352-09 カレントループ入力ボード
- AD4352-30 カード式スリッパ・プリンタ
- AD4352-31 発行式スプロケット・プリンタ
- AD4352-32 USBテンキーボード