

デジタルロードセル用 トラックスケールインジケータ

AD-4353

タッチパネル 12.1インチ カラー液晶表示
JIS B 7611-2 対応



過積載防止機能

偏荷重検出機能

四隅調整が容易

音声ガイダンス機能

SDカード、USBメモリ対応

2台の台貫を接続OK



使いやすい

タッチパネル

画面をタッチしていだけなので、手軽に計量や登録を行うことができます。

テンキーボード (別売品)

テンキーボードで計量に必要なデータを入力し、計量伝票の発行まで行うことができます。

やさしい (優しい+易しい)

過積載防止

最大積載量を登録することにより、画面と音声で過積載をお知らせします。

音声ガイダンス

トラック乗車時、計量終了時、伝票発行時などに音声で次の工程をご案内。音声ガイダンスは、項目ごとに男女の声の選択ができます。

偏荷重検出

積荷の左右バランスと重心を表示し、設定値以上になると警告表示を行うほか、ブザーを鳴らしたり、パトライトを点灯させることが可能です。

SDカード、USBメモリ

設定、登録、計量データなどのバックアップや、パソコンでの編集によるデータの追加・更新もできます。

四隅調整が容易

アナログロードセルのような、和算箱によるボリューム調整は不要です。

2台の台貫を接続OK

オプションのデジタルロードセルI/Fボードを増設することにより、2台の台貫の計量を本機1台で行うことが可能です。

周辺機器ネットワーク

*はA&D製品 (別売品)




SDカード 128MB
(本機付属品)



USBメモリ
(市販品)



USB テンキーボード*
AD-4352-32



信号灯
(市販品)



ICカードリーダプリンタ*
AD-4385B

ICカードリーダとプリンタの一体型
リレー出力、カレントループ標準装備

■オプション
AD-4385A-01
キー入力用設定ユニット



カード式 (単票) プリンタ*
AD-4352-30




レーザープリンタ
HL-L5200DW
(市販品)



大型外部表示器*
AD-8921A



ICカードリーダ/ライター*
AS-RC-S380S



デジタルロードセル
LCCD20 (C4タイプ、C6タイプ)*

トラックスケール専用のデジタルロードセル
溶接構造の完全密閉型: IP 68 (水深 1.5m/100 時間)
98.07KN (10t)、196.1KN (20t)、294.2KN (30t) の3機種 6タイプ

デジタルロードセル用接続箱*



AD-4388-4
4点接続用



AD-4388-6
6点接続用



デジタルロードセルシミュレータ*
AD-4389

エー・アンド・デイ社製デジタルロードセルと
同等の動作を行うシミュレータ

■ メインメニュー ■



■ 登録画面 ■



■ 集計画面 ■



■ 伝票書式設定 ■




- ◆ 任意の順番、組み合わせで最大3項目の集計の表示や印字が可能。
- ◆ 集計画面の表示でリアルタイムに入出荷量状況などのチェックが可能。

- ◆ 印字項目を画面上で簡単にレイアウト可能な書式作成機能。
- ◆ お手持ちの用紙やご希望のレイアウトを、あらかじめご指定ください。

寸法図

単位:mm



●一般仕様

電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	本器のみ フルオプション 約 30VA
時計機能バックアップ電源	データ保持期間 約10年 (コイン電池使用)
使用温度	0℃～ 40℃
使用湿度	85%R.H. 以下 (結露なきこと)
質量	約 4.3kg (指示計スタンド付フルオプションにて)
外形寸法	324 (W) × 105 (D) × 262 (H) mm
スタンド	標準装備

●メモリ

日計元帳件数	10000 件	内蔵 フラッシュメモリ
車番登録件数	4000 件	
項目名称登録件数	4000 件 × 4	
補正登録件数	1000 件 × 3	
滞留車件数	500 件	
バックアップ用	計量 / 登録データ全て	SDカード (128MB) 標準装備

●計量伝票印字部 (オプション)

・伝票印字は外部専用プリンタを使用し、オプション設定となります。
・漢字 第一、第二水準対応です。
AD-4352-30 : Aタイプ : カード式 (単票) (プリンタ本体 TM-U590) (ACアダプタ PS181)

●インターフェース

USB2.0	2ch	テンキー、USBメモリ、レーザープリンタ
イーサネット (10BASE-T/100BASE-TX)	1ch	レーザープリンタ
RS-422/485	1ch	外部周辺機器用
コントロール I/O	無電圧入力 7 点 トランジスタ出力 14 点	外部コントロール機器用
カレントループ出力	1ch	外部表示器用
伝票プリンタ用 I/F	1ch	伝票プリンタ専用インターフェース
オーディオ	1ch	内蔵スピーカー

●オプション

AD-4353-11	増設デジタルロードセル I / F ボード
AD-4352-03	RS-232C
AD-4352-09	カレントループ入力
AD-4352-30	カード式プリンタ (単票) 接続ケーブル*1 プリンタ本体 : EPSON : TM-U590、ACアダプタ : PS-180、AC電源ケーブル : 1K0115 外形と質量 252 (W) × 266 (D) × 185 (H) mm 約 5kg 消費電力 約 70VA
AD-4352-32	USB テンキーボード

*1 : 接続はプリンタに付属のシリアルケーブルで接続か、市販のケーブルをご使用ください。

●表示部

パネル種類	TFTカラー液晶
画面サイズ	12.1インチ
解像度	800×600 (SVGA)
バックライト	LED
計量値表示部	5桁表示 文字寸法 : 23 (H) × 15 (W) mm
輝度半減期	約5万時間
タッチパネル	4線式抵抗膜方式

●付属品

ACケーブル1本	接地アダプタ1個
ヒューズ1個	
ロードセル用コネクタ 1個	
カレントループ出力コネクタ 1個	
RS-422/485 (D-SUB9Pin) 1個	
入出力コネクタ、コネクタカバー 1個	
SDカード (128MB) 1枚	取扱説明書 1部

●アクセサリ

インクリボン	カード式プリンタ : AX-ERC-31B-S 5本
集計・登録印字用 白紙用紙	カード式 : 市販の用紙のご購入による 対応をお願いします。
ICカードリーダー/ライター	Sony 製 AS-RC-S380S
IC カード	AX-HSEEULV1001 (50 枚)

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は 2024年8月 現在のものです。
*AD4353-ADJC-01-AD4-248000