

台はかり用インジケータ

HW-D-C / HW-D-CP

A&D
A&D Weighing



HW-D-C (ベーシックタイプ)

はかりの可能性を広げる 多用途対応&コンパレータ強化

A&DのHW-D-C/HW-D-CPインジケータは、幅広い計量作業において高精度と柔軟性を提供します。小型のベンチスケールから大型のフロアスケールまで、様々なはかりの構築に対応し、精度・操作性・生産性を高める優れた機能を搭載しています。直感的な操作性と充実した接続オプションにより、チェック計量（重量選別）を含む多様な産業用途に最適です。

■ 効率的なワークフローを実現するコンパレータ機能

マルチカラーの5段階LEDコンパレータライトが、チェック計量の効率を大幅に向上させます。通常の計量または個数計量において3段階または5段階の比較が可能で、最大7段階のランク分けにも対応。さらに、最大100件の上下限値を保存できるため、計量対象変更時の設定切り替えもスムーズです。



3色LED



100件の上下限値保存

■ シームレスな作業継続を可能にするゼロ・風袋値記憶

この機能を有効にすると、ゼロ値と風袋値が電源オフ後も保持され、直前の計量値が電源オン時に再表示されます。予期せぬ停電時などでも、作業を中断したところからすぐに再開できるので安心です。

その他の便利な機能

- ✓ 自由度の高いひょう量・最小表示選択（最大表示分解能：1/60,000）で、多様な計量ニーズに対応
- ✓ 白色バックライト付きLCD（文字高：26 mm）、暗い環境でも高い視認性でエラーを防止
- ✓ 英数字キーパッドで、プリセット風袋値やコンパレータの上下限值、その他の設定を素早く入力
- ✓ 内蔵プリンタ（感熱紙）を使い、日付・時刻付きの計量結果をその場で出力（HW-D-CP）
- ✓ オートテアとマイナス比較の組み合わせで、効率的な「抜き取り」チェック計量が可能
- ✓ UFC（Universal Flexi Coms）機能による印字レイアウトや出力データのカスタマイズ
- ✓ 積算機能により、複数回の計量結果の累計値および累計回数を表示
- ✓ 応答特性の調整、表示ホールド機能、オートパワーON/OFF、GLP/GMP対応出力、他



HW-D-CP（プリンタ搭載タイプ）

仕様

入力感度	0.2 μV/d 以上（d = 最小目量）
入力範囲	-16 mV ~ 16 mV
ロードセル印加電圧	DC 5 V ±10%、リモートセンシング機能付き 350 Ωのロードセルを最大4個まで接続可能
温度係数	ゼロ：±0.02 μV/°C typ.、±0.1 μV/°C max. スパン：±3 ppm/°C typ.、±15 ppm/°C max.
非直線性	±0.01%FS
表示分解能	60,000 d max.
表示	白色バックライト付き7セグメントLCD（文字高：26 mm）
表示書換回数	約10 回/秒
使用環境	-10 °C ~ 40 °C、85%R.H.以下（結露しないこと）
電源	HW-D-C：ACアダプタ、または単一形乾電池 × 4個（1 kΩのロードセル1個で約1200時間） HW-D-CP：ACアダプタ
外形寸法	255 (W) × 163(D) × 113 (H) mm
本体質量	HW-D-C：0.8 kg HW-D-CP：1.0 kg

価格

タイプ	ベーシック	プリンタ搭載
型名	HW-D-C	HW-D-CP
標準価格（税抜）	¥48,000	¥105,000
商品コード	HW-D-C-JA	HW-D-CP-JA
JANコード	4981046262774	4981046166645

オプション

- HWV-02CJJA

USBインタフェース（双方向、タイプB）※1
- HWV-03CJA

RS-232Cインタフェース（D-Sub 9ピン）※1
- HWV-04CJA

コンパレータリレー出力／ブザー／接点入力
- HWV-27CJA

Bluetooth®通信インタフェース※1
- HWV-11C

壁掛け金具
- AX-PP147-S

プリンタ用感熱紙（幅50mm 長さ30m 5巻入）
- ※1 USBインタフェース/RS-232Cインタフェース/Bluetooth®通信インタフェースはいずれか2 chの装着が可能です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

AND

株式会社

イー・アンド・ティ

本社

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128（直）FAX.03-5391-6129

札幌出張所

TEL.011-251-2753（代）FAX.011-251-2759

仙台営業所

TEL.022-211-8051（代）FAX.022-211-8052

宇都宮営業所

TEL.028-610-0377（代）FAX.028-633-2166

東京北営業所

TEL.048-592-3111（代）FAX.048-592-3117

東京南営業所

TEL.045-476-5231（代）FAX.045-476-5232

静岡営業所

TEL.054-286-2880（代）FAX.054-286-2955

名古屋営業所

TEL.052-726-8760（代）FAX.052-726-8769

大阪営業所

TEL.06-7668-3900（代）FAX.06-7668-3901

広島営業所

TEL.082-233-0611（代）FAX.082-233-7058

福岡営業所

TEL.092-441-6715（代）FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口

通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は

0120-342-043

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9：00～12：00／13：00～17：00）

安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。