


# 入力モジュール、周辺オプションセレクションガイド

入力現象	プローブ・ケーブル
電圧	高耐圧ワニグチクリップRA30-509-01 高耐圧接続ケーブルRA30-509-02 高耐圧延長ケーブルRA30-509-03
	絶縁BNCケーブル(ワニグチ) RA30-507
電流	AC/DC測定用クランプメータ 2009R (共立電気計器製) ・2,000A/400A ・DC/30~1kHz φ55
	AC/DCクランプセンサ 8115 (共立電気計器製) ・AC130A/DC180A ・DC/40~1kHz φ12
	クランプアダプタ 8112 (共立電気計器製) ・20A/2A/0.2A ・40~10kHz φ8
電圧変動	電圧変動用プローブ 1540S/1543S 商用電源ラインの変動レベルを検出するユニット。100V系、200V系ラインの±10%、±20%の変動を検出。
	フローティング電圧用プローブ 1539S 4チャンネルのAC電圧/DC電圧の高低を検出し、High,Lowで出力するユニット。
電圧検出	AC50V~250V DC20V~250V
	AC50V~150V時: Lowレベル AC100V~250V時: Highレベル DC20V~150V時: Lowレベル DC80V~250V時: Highレベル

入力現象	変換器
パルス	パルスエンコーダー
温度	被覆熱電対、シース熱電対 温度センサ 接続コネクタ RA30-555
振動(衝撃加速度)	アンプ内蔵型圧電式 加速度変換器 SV2000シリーズ
	圧電式加速度変換器 SV,9F,9Gシリーズ
応力 荷重 変位 加速度 トルク	ひずみゲージ
	ブリッジボックス 5370A, 5373A

入力現象	変換器
パルス	パルスエンコーダー
温度	被覆熱電対、シース熱電対 温度センサ 接続コネクタ RA30-555
振動(衝撃加速度)	アンプ内蔵型圧電式 加速度変換器 SV2000シリーズ
	圧電式加速度変換器 SV,9F,9Gシリーズ
応力 荷重 変位 加速度 トルク	ひずみゲージ
	ブリッジボックス 5370A, 5373A

入力モジュール
2ch 電圧モジュール RA30-101 電圧を計測するモジュール、アンチエイジングフィルタ付き
4ch 電圧モジュール RA30-102 多チャンネルの電圧を計測するモジュール
2ch 高速電圧モジュール RA30-103 高速で電圧を計測するモジュール
2ch 高電圧モジュール RA30-107 1,000Vの電圧を計測するモジュール
16ch ロジックモジュール RA30-105 電圧のH,Lまたは接点のオープン、クローズを計測するモジュール
2ch 周波数モジュール RA30-108 周期・回転数・パルスカウントなどを計測するモジュール
2ch 温度モジュール RA30-106 熱電対・測温抵抗体で温度を計測するモジュール
2ch 加速度モジュール RA30-109 加速度/速度/変位を計測するモジュール
2ch ACひずみモジュール RA30-104 高感度のひずみ測定が行えるモジュール



制御モジュール
リモート制御モジュール RA30-112 外部信号によるスタート/ストップ、マーク印字、紙送り、外部サンプル、外部トリガ信号の入力、トリガ信号出力、本体状態出力、2ch ACひずみモジュールへのブリッジ電源供給

制御用ケーブル
リモート制御ケーブル(本体間接続用) RA30-505
リモート制御ケーブル(バラ線) RA30-506
MDR20極端子台 AX-PCX-10S20
端子台接続ケーブル RA30-504

外部記憶媒体
SDメモ리카ード 4G RM11-453 SDメモ리카ード 8G RM11-454

折畳紙収納箱
折畳紙収納箱 RA30-551 折畳紙アダプタRA12-301を含む
寸法: H97 × W283 × D371 (mm) 質量: 4kg以下
折畳紙アダプタ RA12-301

記録紙
記録紙 YPS106 219.5mm×30mロール紙 (5本/箱)
記録紙(マシン目入り) YPS108 219.5mm×30mロール紙 (5本/箱)
記録紙(折畳紙) YPS112 219.5mm×201m折畳紙 (1冊/箱)

その他
キャリングケース RA23-183
専用輸送箱(キャスター付) RA30-552 寸法: H635 × W450 × D320 (mm) H550 × W450 × D320 (mm) : キャスター含まず 質量: 8.5kg以下