

タンク・ホッパ・フロアスケールに最適。引張り・圧縮の両用。




定格容量及び仕様

※受注生産品です。

型名	定格容量	OIML R60適合
LCM19-K500	5kN (509.9kg)	-
LCM19-T001	10kN (1.020t)	
LCM19-T1.5	15kN (1.530t)	
LCM19-T002	20kN (2.039t)	
LCM19-K500-C3*	5kN (509.9kg)	C 3
LCM19-T001-C3*	10kN (1.020t)	
LCM19-T1.5-C3*	15kN (1.530t)	
LCM19-T002-C3*	20kN (2.039t)	
LCM19-K500-C6*	5kN (509.9kg)	C 6
LCM19-T001-C6*	10kN (1.020t)	
LCM19-T1.5-C6*	15kN (1.530t)	
LCM19-T002-C6*	20kN (2.039t)	

外形寸法図



ケーブル色 赤：電源+ 白：電源- 緑：出力+ 青：出力- 黄：シールド

単位=mm

型名	LCM19-K500 LCM19-T001 LCM19-T1.5	LCM19-T002
A	130	171
B	16	19
C	25	38
D	76	95
E	32	38
φF	14	21
G	M12	M20
φH	φ21	φ30.2
J	32	38
K	15	18
L	58	76
質量(kg)	1.0	1.5

項目	仕様
定格出力	2.0394mV/V±0.1%
許容過負荷	150% of R.C.
限界過負荷	200% of R.C.
総合誤差	0.03% of R.O.、0.025% of R.O.(-C3)、 0.010% of R.O.(-C6)
推奨印加電圧	DC5~12V
最大印加電圧	DC15V
零バランス	±1% of R.O.
入力端子間抵抗	380Ω±20Ω
出力端子間抵抗	350Ω±3.5Ω
絶縁抵抗	5,000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲	-10℃~40℃
零点の温度影響	0.011% of R.O./10℃ Typ.
出力の温度影響	0.013% of Load/10℃ Typ. 0.011% of Load/10℃ Typ. (-C3) 0.010% of Load/10℃ Typ. (-C6)
ケーブル太さ/長さ	φ4/3m
材質	鉄
防塵・防水	IP67
オプション	和算箱、ケーブル、浮上がり防止機構付き振れ止め金具、スイ ベルフット、ロッカーピン



価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格(税抜)
LCM19-K500	LCM19K500	4981046614184	¥18,000
LCM19-T001	LCM19T001	4981046614191	¥18,000
LCM19-T1.5	LCM19T1.5	4981046614207	¥18,000
LCM19-T002	LCM19T002	4981046614214	¥21,000
LCM19-K500-C3*	LCM19K500-C3	4981046614221	¥19,000
LCM19-T001-C3*	LCM19T001-C3	4981046614238	¥19,000
LCM19-T1.5-C3*	LCM19T1.5-C3	4981046614245	¥19,000
LCM19-T002-C3*	LCM19T002-C3	4981046614252	¥22,000
LCM19-K500-C6*	LCM19K500-C6	4981046614269	¥22,000
LCM19-T001-C6*	LCM19T001-C6	4981046614276	¥22,000
LCM19-T1.5-C6*	LCM19T1.5-C6	4981046614283	¥22,000
LCM19-T002-C6*	LCM19T002-C6	4981046614290	¥26,000

※受注生産品です。

オプション

浮上り防止機構付き振れ止め金具 LCZAP-1413 / LCZAP-1414




型名	適合ロードセル	許容水平力	許容浮上力	許容移動量	A	B	C	D	E	F	φG	H	J	質量 (kg)
LCZAP-1413	LCM19-K500, T001, T1.5	6kN	20kN	2mm(全方向)	97	168	100	70	15	136	14	15	70	3.4
LCZAP-1414	LCM19-T002	12kN	30kN	2mm(全方向)	116	212	120	84	18	175	14	18	84	6.0

価格

質量はロードセルを除く

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
LCZAP-1413	LCZAP1413	4981046616263	¥36,000
LCZAP-1414	LCZAP1414	4981046616270	¥60,000

スィベルフット LCZAFT-01S



適合ロードセル
LCM19-K500, T001, T1.5



価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
LCZAFT-01S	LCZAFT01S	4981046616294	¥4,000

ロッカーピン

AXP-LCZARP-01S / AXP-LCZARP-02S

フロアスケール等のロードセルに使用する荷重負荷治具です。本品は次の4個の部品で構成されています。



AXP-LCZARP-01S

AXP-LCZARP-02S

型名	適合ロードセル	質量(g)
AXP-LCZARP-01S	LCM19-K500, T001, T1.5	240
AXP-LCZARP-02S	LCM19-T002	400

価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
AXP-LCZARP-01S	AXP-LCZARP01S	4981046151559	¥6,500
AXP-LCZARP-02S	AXP-LCZARP02S	4981046151566	¥7,200

AND 株式会社 エーアンドデー

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。

※本カタログは事業者向けです。

本カタログの内容は2022年5月現在のものです。