


耐圧防爆構造和算箱 AD-4386

耐圧防爆ロードセルを2個～4個まで並列和算が可能。
ロードセルの出力調整用ポテンショメータを内蔵。




- ・耐圧防爆構造 Exd II BT4、
第一類、第二類危険箇所（1種、2種場所）で使用可能
- ・型式検定合格番号 第TC13430号
- ・接続数 ロードセル側2,3,4点
- ・端子数 7点
- ・防塵・防水 IP65
- ・許容温度範囲 -10℃～60℃
- ・質量 約5kg
- ・φ7±0.5またはφ11±0.5のロードセルケーブルに対応。
- ・ロードセル出力の感度調整トリマー付き。
- ・付属品 : 六角棒スパナ 2本、ゴムシール、ケーブル保護

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
AD-4386-2	AD4386-2	4981046616058	¥130,000
AD-4386-3	AD4386-3	4981046616065	¥140,000
AD-4386-4	AD4386-4	4981046616072	¥150,000

耐圧防爆構造接続箱 AD-4387

耐圧防爆ロードセルと指示計との距離がある場合の延長用接続箱。
小型・計量で作業が簡単。



- ・耐圧防爆構造 Exd II BT4、
第一類、第二類危険箇所（1種、2種場所）で使用可能
※電気接点がないため労検番号はありません。
- ・防塵・防水 IP65
- ・接続数 1点
- ・端子数 7点
- ・許容温度範囲 -10℃～60℃
- ・質量 約2kg
- ・φ7、φ9、φ11のロードセルケーブルに対応。
- ・付属品 : 六角棒スパナ 2本、ゴムシールφ6 2個、φ7 2個


型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
AD-4387	AD4387	4981046616119	¥45,000

耐圧防爆用ロードセルケーブル AX-6-11-1-xxM

6芯シールド付き、長さ5m～100m (旧型名 CEVS-6-11-1)



ケーブル断面



ケーブル太さ φ11mm
導体の断面積 0.56mm²
絶縁体径 1mm

線心No	絶縁体色
1	赤、白
2	緑、青
3	橙、黒

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)	備考
AX-6-11-1-5M	AX-6-11-1-5M	4981046617000	¥5,500	長さ5m
AX-6-11-1-10M	AX-6-11-1-10M	4981046617017	¥11,000	長さ10m
AX-6-11-1-20M	AX-6-11-1-20M	4981046617024	¥22,000	長さ20m
AX-6-11-1-30M	AX-6-11-1-30M	4981046617031	¥33,000	長さ30m
AX-6-11-1-50M	AX-6-11-1-50M	4981046617048	¥55,000	長さ50m
AX-6-11-1-100M	AX-6-11-1-100M	4981046617055	¥110,000	長さ100m



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。