


## デジタルロードセル用接続箱 AD-4388-4




- ・防滴・防水 IP67
- ・接続数 4点
- ・端子数 5点 (入出力)
- ・許容温度範囲 -20℃～80℃
- ・質量 約0.51kg
- ・φ5～φ10のロードセルケーブルに対応。



## AD-4388-6




- ・防滴・防水 IP67
- ・接続数 6点
- ・端子数 5点 (入出力)
- ・許容温度範囲 -20℃～80℃
- ・質量 約0.56kg
- ・φ5～φ10のロードセルケーブルに対応。



型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
AD-4388-4	AD4388-4	4981046616171	¥32,000
AD-4388-6	AD4388-6	4981046616188	¥38,000

## デジタルロードセル用ケーブル AX-KO3217-xxM ドレン線付き4芯シールド付き、長さ5m～100m



ケーブル太さ φ9.5mm  
導体の断面積 0.5mm<sup>2</sup>  
絶縁体径 1.6mm

線心No	絶縁体色
1	赤、白
2	緑、青

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)	備考
AX-KO3217-5M	AX-KO3217-5M	4981046064576	¥7,000	長さ5m
AX-KO3217-10M	AX-KO3217-10M	4981046064538	¥14,000	長さ10m
AX-KO3217-20M	AX-KO3217-20M	4981046064545	¥28,000	長さ20m
AX-KO3217-30M	AX-KO3217-30M	4981046064552	¥42,000	長さ30m
AX-KO3217-50M	AX-KO3217-50M	4981046064569	¥70,000	長さ50m
AX-KO3217-100M	AX-KO3217-100M	4981046064521	¥140,000	長さ100m