

ひょう量300kg、600kgの大容量計量台。



FW-300KB4、FW-600KB4



FW-600KB3、FW-1200KB3

**定格容量及び仕様**

型名	ひょう量	外形寸法(W×D×H mm)	質量
FW-300KB4	300kg	700×600×149.5~159.5	45kg
FW-600KB4	600kg		
FW-600KB3	600kg	1,000×1,000×160	108kg
FW-1200KB3	1,200kg		

型名	FW-300KB4	FW-600KB4	FW-600KB3	FW-1200KB3
定格出力	0.75mV/V +15%,-0%	1.5mV/V +15%,-0%	0.75mV/V +15%,-0%	1.5mV/V +15%,-0%
総合誤差	±0.015% of R.O. (非直線性+ヒステリシスエラー)			
推奨印加電圧	DC12V			
最大印加電圧	DC15V			
入力端子間抵抗	約400Ω		約200Ω	
出力端子間抵抗	約350Ω		約175Ω	
絶縁抵抗	2,000MΩ以上/DC50V			
ゼロ点温度係数	0.004% of R.O./°C (Typ)			
スパン温度係数	0.0015% of R.O./°C (Typ)			
温度補償範囲	-5°C~35°C			
ケーブル長さ	約5m			
ケーブル色	赤：電源+ 白：電源- 緑：出力+ 青：出力- 黄：シールド			
計量皿寸法	600×700mm		1,000×1,000mm	



ローラコンベア FW-18-3



ローラコンベア FW-18-4



移動用車輪 FW-16-3



移動用車輪 FW-16-4

**価格**

品名	型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)	備考
大型計量台	FW-300KB4	FW300KB4	4981046075923	¥188,000	
	FW-600KB4	FW600KB4	4981046075992	¥238,000	
	FW-600KB3	FW600KB3	4981046075985	¥390,000	
	FW-1200KB3	FW1200KB3	4981046075756	¥420,000	
移動用車輪	FW-16-3	FW-16-3	4981046611954	¥32,000	FW-600KB3、FW-1200KB3用
	FW-16-4	FW-16-4	4981046611961	¥32,000	FW-300KB4、FW-600KB4用
ローラコンベア	FW-18-3	FW-18-3	4981046611985	¥165,000	FW-600KB3、FW-1200KB3用
	FW-18-4	FW-18-4	4981046611992	¥80,000	FW-300KB4、FW-600KB4用