


LC4001

シングルポイントロードセル／台秤タイプ

防湿処理済み、小型・軽量タイプ（四隅調整済み）。

超高感度、10mgの高分解能。

引張り・圧縮の両用。



付属コネクタ

型式名	定格容量（質量）
LC4001-G120	1.2N（122.4g）

仕様

定格出力	0.4079mV/V以上
許容過負荷	300% of R.C.
限界過負荷	1000% of R.C.
総合誤差	0.015% of R.O.
推奨印加電圧	DC5～12V
最大印加電圧	DC15V
零バランス	40±25% of R.O.
入力端子間抵抗	約400Ω
出力端子間抵抗	350±5Ω
絶縁抵抗	500MΩ/DC50V
温度補償範囲	-5℃～35℃
零点の温度影響	0.14% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.02% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ／長さ	F.P.C.75mm
積面サイズ	120×120mm
防塵・防水	IP22

モデル別仕様

型式名	たわみ量	固有振動数	許容モーメント
LC4001-G120	0.24mm	50Hz	0.017N・m

