

本安ロバーバル型

# LC4102R/LC4103R/LC4204Rシリーズ


## 本質安全防爆型シングルポイントロードセル／台秤タイプ

四隅調整済みのため、簡単に台部を製作可能。

小型で高精度、防湿処理済み。

引張り・圧縮の両用。


●爆発等級及び発火度 [i2G4] 使用場所0種、1種、2種適合



LC4102Rシリーズ



LC4103Rシリーズ



LC4204Rシリーズ

型式名	定格容量 (質量)
LC4102K010R	98.067N (10kg)
LC4102K015R	147.10N (15kg)
LC4102K030R	294.20N (30kg)
LC4102K060R	588.40N (60kg)
LC4102K150R	1.4710kN (150kg)
LC4103K060R	588.40N (60kg)
LC4103K100R	980.67N (100kg)
LC4103K150R	1.4710kN (150kg)
LC4204K300R	2.9420kN (300kg)
LC4204K600R	5.8840kN (600kg)

### 仕様

定格出力	1mV/V+15%-0%
	1.5mV/V+15%-0% (LC4204R)
許容過負荷	300% of R.C.
	200% of R.C. (LC4204R)
限界過負荷	400% of R.C.
	250% of R.C. (LC4204R)
総合誤差	0.015% of R.O.
推奨印加電圧	DC5~12V
最大印加電圧	DC15V
零バランス	20±5% of R.O.
入力端子間抵抗	約400Ω
出力端子間抵抗	350±5Ω
絶縁抵抗	500MΩ/DC50V
温度補償範囲	-10℃~40℃
零点の温度影響	0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ／長さ	φ4／2m (LC4102R)
	φ6／3m (LC4103R)
	φ6／5m (LC4204R)
積面サイズ	400×400mm (LC4102R)
	400×600mm (LC4103R)
	600×700mm (LC4204R)
防塵・防水	IP54

防爆