

耐圧防爆構造 Exd II BT4、第一類,第二類危険箇所(1種,2種場所)で使用可能。
シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型。



価格

型名	ひょう量	外形寸法) (W×D×H mm)	使用ロードセル	質量(kg)
SB-30K05-FP	30kg	375×290×130.5~160.5	LCB01-K030E	13
SB-60K05-FP	60kg		LCB01-K060E	13
SB-150K06-FP	150kg	530×390×162.5~182.5	LCB02-K150E	15
SB-300K07-FP	300kg	700×600×198~228	LCB06-K300E	57
SB-600K07-FP	600kg		LCB06-K600E	57

定格容量及び仕様

	SB-30K05-FP	SB-60K05-FP	SB-150K06-FP	SB-300K07-FP	SB-600K07-FP
ひょう量	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg
ゼロ点出力	0.06~0.13mV/V	0.04~0.11mV/V	0.03~0.12mV/V	0.09~0.18mV/V	0.08~0.17mV/V
定格出力	0.3mV/V±10%			0.55mV/V±10%	
総合誤差	0.03% of R.O. (非直線性+ヒステリシスエラー)				
最大印加電圧	DC15V				
入力端子間抵抗	418Ω±20Ω			410Ω±20Ω	
出力端子間抵抗	348.5Ω±5Ω			350Ω±5Ω	
絶縁抵抗	5,000MΩ以上/DC50V				
温度補償範囲	-10℃~40℃				
ケーブル太さ/長さ	φ7/6m、6芯シールドケーブル				
ケーブル色	赤:電源+ 白:電源- 緑:出力+ 青:出力- 橙:センシング+ 黒:センシング- 黄:シールド				
計量皿寸法	290×375mm		390×530mm	600×700mm	
計量皿材質	ステンレス				
ベース材質	鉄		アルミダイキャスト	鉄	
質量	約13kg	約13kg	約15kg	約57kg	
付属品	ケーブル保護管アダプタ(ロードセルケーブルにフレキチューブを取り付ける際に使用ください。)				

価格

品名	型名	商品コード	JANコード	標準価格(税抜)	備考
耐圧防爆構造計量台	SB-30K05-FP	SB30K05-FP	4981046603805	¥220,000	
	SB-60K05-FP	SB60K05-FP	4981046603812	¥220,000	
	SB-150K06-FP	SB150K06-FP	4981046603829	¥250,000	
	SB-300K07-FP	SB300K07-FP	4981046603836	¥400,000	
	SB-600K07-FP	SB600K07-FP	4981046603843	¥450,000	
ローラコンベア	FW-18-4	FW-18-4	4981046611992	¥80,000	300kg、600kg用
	ST-18	ST-18	4981046612968	¥55,000	150kg用
	ST-19	ST-19	4981046612975	¥55,000	30kg、60kg用