

高水圧（～100MPa）、高温（80℃）の洗浄が可能な計量台。

防塵・防水等級IP69K。細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない
ステンレス製スケルトンフレーム構造。



価格

型名	ひょう量	ゼロ点出力	外形寸法 (W×D×H mm)	質量
SB-6K13-SW	6kg	0.27mV/V±0.1mV/V	250×250×98～103	約3.7kg
SB-15K13-SW	15kg	0.11mV/V±0.1mV/V		
SB-15K14-SW	15kg	0.13mV/V±0.1mV/V	300×380×117.5～122.5	約8.2kg
SB-30K14-SW	30kg	0.13mV/V±0.1mV/V		
SB-60K14-SW	60kg	0.07mV/V±0.1mV/V		
SB-150K14-SW	150kg	0.03mV/V±0.1mV/V		
SB-60K15-SW	60kg	0.11mV/V±0.1mV/V	390×530×126.5～131.5	約11.2kg
SB-150K15-SW	150kg	0.04mV/V±0.1mV/V		

定格容量及び仕様

項目	仕様
定格出力	1mV/V±10%、0.5mV/V±10% (SB-15K14-SW)
総合誤差	0.03% of R.O. (非直線性+ヒステリシスエラー)
最大印加電圧	DC15V
入力端子間抵抗	1,780Ω±50Ω
出力端子間抵抗	1,600Ω±10Ω
絶縁抵抗	5,000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲	-10℃～40℃
ケーブル太さ/長さ	φ6/1.5m、4芯シールドケーブル
ケーブル色	赤：電源+ 白：電源- 緑：出力+ 青：出力- 黄：シールド
計量皿寸法	250×250mm (SB-6K13-SW、SB-15K13-SW)
	300×380mm (SB-15K14-SW、SB-30K14-SW、SB-60K14-SW、SB-150K14-SW) 390×530mm (SB-60K15-SW、SB-150K15-SW)
材質	ベースおよび計量皿の材質：ステンレス (SUS304)
防塵・防水	IP69K

価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
SB-6K13-SW	SB6K13SW-JA	4981046605144	¥123,000
SB-15K13-SW	SB15K13SW-JA	4981046605151	¥123,000
SB-15K14-SW	SB15K14SW-JA	4981046605168	¥153,000
SB-30K14-SW	SB30K14SW-JA	4981046605175	¥153,000
SB-60K14-SW	SB60K14SW-JA	4981046605182	¥153,000
SB-150K14-SW	SB150K14SW-JA	4981046605199	¥153,000
SB-60K15-SW	SB60K15SW-JA	4981046605243	¥170,000
SB-150K15-SW	SB150K15SW-JA	4981046605250	¥170,000



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。