

強い洗浄に耐えられるIP68の防塵・防水等級。

水没状態でも洗浄可能。（既定条件：水深1m以内、連続24時間）



スケルトンフレーム構造
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。
ステンレス（SUS304）

定格容量及び仕様

	SCB-30K17	SCB-60K17	SCB-150K17	SCB-60K18	SCB-150K18
ひょう量	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
ゼロ点出力	0.16mV/V±0.18mV/V	0.08mV/V±0.18mV/V	0.03mV/V±0.18mV/V	0.13mV/V±0.18mV/V	0.05mV/V±0.18mV/V
定格出力	1mV/V±15%				
総合誤差	0.03% of R.O. (非直線性+ヒステリシスエラー)				
最大印加電圧	DC15V				
入力端子間抵抗	1,800Ω±50Ω				
出力端子間抵抗	1,800Ω±50Ω				
絶縁抵抗	2,000MΩ以上/DC50V				
温度補償範囲	-10℃～40℃				
ケーブル太さ/長さ	φ6/1.5m、4芯シールドケーブル				
ケーブル色	赤：電源+ 白：電源- 緑：出力+ 青：出力- 黄：シールド				
計量皿寸法	300×380mm			390×530mm	
材質	ベースおよび計量皿の材質：ステンレス（SUS304）				
防塵・防水	IP68（既定条件：水深1m以内、連続24時間）				
質量	約9.3kg			約13kg	
外形寸法(W×D×H mm)	380×300×117～126			530×390×123～132	

価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格（税抜）
SCB-30K17	SCB30K17	4981046612982	¥80,000
SCB-60K17	SCB60K17	4981046612999	¥80,000
SCB-150K17	SCB150K17	4981046613002	¥80,000
SCB-60K18	SCB60K18	4981046613019	¥95,000
SCB-150K18	SCB150K18	4981046613026	¥95,000

