



6線式/4線式ロードセル対応和算箱 AD-4390-6



- ・6線式ロードセル対応和算箱
- ・6線式/4線式ロードセルにも対応
- ・最大6点まで接続可能
- ・防塵・防水 IP67相当
- ・対応ロードセル出力抵抗350Ω～2000Ω
- ・適合ケーブル径 $\phi 5 \sim \phi 10$ mmのロードセルケーブルに対応
- ・許容温度範囲 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- ・材質 本体：ポリエステル ケーブルグランド：ポリアミド
- ・質量 約550g
- ・付属品：シーリングプラグ×3個

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
AD-4390-6	AD4390-6	4981046199254	¥50,000


ステンレス製和算箱 AD-4379SUS



- ・ステンレス (SUS304) 仕様、防塵・防水 IP67
- ・最大4点まで接続可能
- ・ロードセル出力の感度調整トリマー付き
- ・許容温度範囲 $-20^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$
- ・質量 約1.5kg
- ・ $\phi 4 \sim \phi 12$ のロードセルケーブルに対応
- ・付属品：ゴムブッシュ $\phi 4 \sim \phi 6.5$ 用、 $\phi 6.5 \sim \phi 10$ 用、 $\phi 10 \sim \phi 11$ 用

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
AD-4379SUS	AD4379SUS	4981046616102	¥50,000


和算箱 AD-4382



- ・接続ロードセル2個専用
- ・防塵・防水 IP56
- ・ロードセル出力の感度調整トリマー付き
- ・質量 約0.7kg
- ・適合ケーブル外形 ロードセル $\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 9$ /インジケータ $\phi 6$ 、 $\phi 9$
- ・付属品：ゴムブッシュ $\phi 4$ 用 2個

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
AD-4382	AD4382	4981046616164	¥45,000



接続箱 AD-4380SUS



- ・延長用接続箱
- ・ステンレス (SUS304) 仕様、防塵・防水 IP67
- ・接続数 1点
- ・端子数 7点
- ・許容温度範囲 $-20^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$
- ・質量 約0.8kg
- ・ $\phi 4 \sim \phi 12$ のロードセルケーブルに対応
- ・付属品：ゴムブッシュ $\phi 4 \sim \phi 6.5$ 用、 $\phi 6.5 \sim \phi 10$ 用、 $\phi 10 \sim \phi 11$ 用

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
AD-4380SUS	AD4380SUS	4981046616157	¥18,000

接続箱 AD-4380




- ・延長用接続箱
- ・防塵・防水 IP56
- ・接続数 1点
- ・端子数 7点
- ・許容温度範囲 -20℃～60℃
- ・質量 約0.5kg
- ・付属品：ゴムブッシュ φ4用 2個、φ6用 2個、φ9用 2個

型名	商品コード	JANコード	標準価格（税抜）
AD-4380	AD4380	4981046616195	¥16,000

ロードセル用ケーブル AX-KO162-xxM 6芯シールド付き、長さ5m～100m



ケーブル断面



ケーブル太さ φ9mm
導体の断面積 0.5mm²
絶縁体径 1.9mm


線心No	絶縁体色
1	白
2	白
3	赤
4	赤
5	黒
6	緑

型名	商品コード	JANコード	標準価格（税抜）	備考
AX-KO162-5M	AX-KO162-5M	4981046616942	¥5,000	長さ5m
AX-KO162-10M	AX-KO162-10M	4981046616959	¥10,000	長さ10m
AX-KO162-20M	AX-KO162-20M	4981046616966	¥20,000	長さ20m
AX-KO162-30M	AX-KO162-30M	4981046616973	¥30,000	長さ30m
AX-KO162-50M	AX-KO162-50M	4981046616980	¥50,000	長さ50m
AX-KO162-100M	AX-KO162-100M	4981046616997	¥100,000	長さ100m

ロードセル用ケーブル AX-6-12-1-xxM 6芯シールド付き、長さ5m～100m （旧型名 CEVS-6-12-1）



ケーブル断面



ケーブル太さ φ12mm
導体の断面積 0.75mm²
絶縁体径 1.2mm

線心No	絶縁体色
1	赤、白
2	緑、青
3	橙、黒

型名	商品コード	JANコード	標準価格（税抜）	備考
AX-6-12-1-5M	AX-6-12-1-5M	4981046617062	¥6,500	長さ5m
AX-6-12-1-10M	AX-6-12-1-10M	4981046617079	¥13,000	長さ10m
AX-6-12-1-20M	AX-6-12-1-20M	4981046617086	¥26,000	長さ20m
AX-6-12-1-30M	AX-6-12-1-30M	4981046617093	¥39,000	長さ30m
AX-6-12-1-50M	AX-6-12-1-50M	4981046617109	¥65,000	長さ50m
AX-6-12-1-100M	AX-6-12-1-100M	4981046617116	¥130,000	長さ100m

AND 株式会社 エーアンドディ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 本カタログの内容は**2023年4月**現在のものです

※本カタログは事業者向けです。

ロードセル用周辺機器-ADJ1-00-AD1-234000