



疲労試験機等、繰り返し引張圧縮試験用。



外形寸法図



ケーブル色 赤：電源+ 白：電源- 緑：出力+ 青：出力- 黄：シールド

単位=mm

型名	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	質量(kg)
ULF-500L, 1, 2	M32×2	68	100	1	約25°	9	35	21	84	40	2.2
ULF-3, 5, 10	M50×2	102	150	1	約25°	13	50	21	124	65	7
ULF-20, 30	M70×2	172	250	2	約22.5°	26	80	21	208	110	30
ULF-50	M100×3	230	340	2	約22.5°	32	90	21	280	150	60

定格容量及び仕様

※1特注品です。別途お見積をさせていただきます。

型名	定格容量
ULF-500L ^{※2}	5kN (509.9kg)
ULF-1	10kN (1.020t)
ULF-2	20kN (2.039t)
ULF-3	30kN (3.059t)
ULF-5	50kN (5.099t)
ULF-10	100kN (10.20t)
ULF-20	200kN (20.39t)
ULF-30	300kN (30.59t)
ULF-50 ^{※1}	500kN (50.99t)

※2受注生産品です。

項目	仕様
定格出力	1.0197mV/V±30%
許容過負荷	150% of R.C.
総合誤差	0.3% of R.O.
推奨印加電圧	DC5~12V
温度補償範囲	-10℃~70℃
零点の温度影響	0.1% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.1% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さ	φ7/3m
材質	鉄
防塵・防水	IP64

価格

※1特注品です。別途お見積をさせていただきます。

型名	商品コード	JANコード	標準価格(税抜)
ULF-500L ^{※2}	ULF-500L	498104661487	¥270,000
ULF-1	ULF-1	4981046614894	¥145,000
ULF-2	ULF-2	4981046614900	¥147,000
ULF-3	ULF-3	4981046614917	¥180,000
ULF-5	ULF-5	4981046614924	¥180,000
ULF-10	ULF-10	4981046614931	¥200,000
ULF-20	ULF-20	4981046614948	¥330,000
ULF-30	ULF-30	4981046614955	¥350,000
ULF-50 ^{※1}	ULF-50	-	別途お見積

※2受注生産品です。

本カタログの内容は2022年5月現在のものです。

AND 株式会社 **イーアンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。