

X軸、Y軸の2方向の力を同時に計測。



定格容量及び仕様

型名	定格容量	質量
X Y-500L/250L	X : :5kN (509.9kg)	約3.5kg
	Y : 2.5kN (254.9kg)	
X Y-750L/250L	X : 7.:5kN (764.8kg)	
	Y : 2.5kN (254.9kg)	
X Y-1000L/500L	X : :10kN (1,020kg)	約3.5kg
	Y : :5kN (509.9kg)	
X Y-3000L/1000L※2	X : :30kN (3,059kg)	
	Y : :10kN (1,020kg)	

※2受注生産品です。

項目	仕様
定格出力	2.0394mV/V±0.2%
許容過負荷	150% of R.C.
総合誤差	0.1% of R.O.
推奨印加電圧	DC5~12V
温度補償範囲	-10℃~70℃
零点の温度影響	0.05% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.05% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さ	φ7/10m
材質	鉄
防塵・防水	IP54


価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
XY-500L/250L	XY-500L/250L	4981046614849	¥380,000
XY-750L/250L	XY-750L/250L	4981046614856	¥380,000
XY-1000L/500L	XY-1000L/500L	4981046614863	¥380,000
XY-3000L/1000L※2	XY-3000L/1000L	4981046614870	¥720,000


※2受注生産品です。

外形寸法図

XY-500L/250L~1000L/500L



XY-3000L/1000L



ケーブル色 赤:電源+ 白:電源- 緑:出力+ 青:出力- 黄:シールド



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。