
**【新製品情報】 A & Dは、防塵・防水等級 IP65 の重量級天びん
「GX-L/GF-L シリーズ (A&D Apollo)」 を新発売いたします。**

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、防塵・防水等級 IP65 の重量級天びん「GX-L/GF-L シリーズ (A&D Apollo)」を新発売いたします。

【1. 「GX-L/GF-L シリーズ (A&D Apollo)」 の製品概要】

本体が粉塵や水の侵入を防ぐ堅牢な防塵・防水等級 IP65 なので、粉体や液体を取り扱う環境下においても精密な計量を行うことができます。

- GX-L シリーズ：分銅内蔵タイプ（ロングセラーの GP シリーズの後継機）
スイングアーム型（一体型）の「GX-L」8モデル、表示部分離型「GX-LS」5モデルの計 13モデル
- GF-L シリーズ：ベーシックタイプのスイングアーム型（一体型）4モデル
- ひょう量/最小表示：12kg/0.1g～102kg/1g



スイングアーム型（一体型）の「GX-L/GF-L」



表示部と計量台部が分かれている「GX-LS」



【2. 「GX-L/GF-L シリーズ (A&D Apollo)」 の主な特長】

https://www.aandd.co.jp/products/weighing/balance/bal-top-loading/gx-l_gf-l/

(1) 生産ラインの組み込み時に

ISD (Impact Shock Detection) : 衝撃検出機能〔特許取得済〕

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

(2) 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

ECL (Electronically Controlled Load) : 電子制御荷重 (自己点検) 機能〔特許取得済〕
外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出、わずか 90 秒で完了

(3) ポンプ流量など液体の計量に

FRD (Flow Rate Display) : 流量測定機能〔特許取得済〕
荷重の変化を「流量」として計算し、天びん単体で高精度の流量測定が可能

(4) 傾きの自動検出と警告〔新機能〕

計量の誤差要因となる傾きを検出すると、水平玉の LED を点滅させると同時に「TILT」のメッセージを点滅表示

(5) 最小計量値の設定〔新機能〕

最小計量値を①キーによる直接入力、②上記 ECL による算出結果を使用、③外部分銅 10 回の載せ下ろしから天びんが自動計算のいずれの方法でも設定可能

(6) 2 つのホールド機能〔新機能〕

A モード : 動物などの計量用、計量値を平均化してから固定

B モード : 安定時に表示を固定、被計量物を天びんから下ろしたあとも 5 秒間表示を保持

【3. 発売日/標準価格】

発売日 : 2023 年 8 月 7 日

標準価格 : GX-L シリーズ ¥210,000~¥470,000 (税抜)

GF-L シリーズ ¥190,000~¥300,000 (税抜)

A & D は、用途に応じて各種の防塵・防水はかりをご用意しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/weighing/balance/bal-dust-waterproof/>

会社概要

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ www.aandd.co.jp
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)

本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像 URL

<https://i-imageworks.jp/iw/Pu/Public.do?pid=546830424e6678753077696e317a41514535666252673d3d&isRedirect>

本件に関するお問い合わせ先

販売促進部 西塚

E-MAIL : and-weighing@aandd.co.jp