

【展示会出展情報】 A & Dは、分析機器・科学機器総合展「JASIS 2025」の
オンライン展「JASIS WebExpo®2025」に出展し、
新製品の水分計や分析天びんなどをご案内しています。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、
分析機器・科学機器総合展「JASIS 2025」のリアル展に先駆けて開催されているオンライン展
「JASIS WebExpo 2025」に出展し、新製品の水分計や分析天びんなどをご案内しています。

【1. JASIS WebExpo 2025 の概要】



会 期：2025年7月4日（金）10時～10月31日（金）17時
主 催：一般社団法人 日本分析機器工業会、一般社団法人 日本科学機器協会
入場料：無料（事前登録制）
W e b： <https://www.jasis.jp/>

【2. A & Dの主な出展内容】

A & Dは、ラボ DX に向けて幅広い製品をご案内しています。

（1）【新製品】タッチパネルモデル登場 新しい水分計 ※今秋発売予定

ドライフード、海苔など食品／ファンデーション、クリームなど化粧品／
樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材など工業品の水分率、吸湿特性を
簡単に測定可能

目的に合わせて選べるラインナップ

（全6モデル：測定可能水分率 0.1 %～0.001 %）



(2) 【新製品】オートドア装備の分析天びん BH-T シリーズ ※8 月発売予定

最小表示 0.01 mg~0.1 mg

オートドア／タッチパネル／無風イオナイザー装備
セグメント表示モデルの BH シリーズもラインナップ



(3) 生産ライン用計量センサー AD-4212C/AD-4212F

生産ラインやグローブボックスなど狭いスペースで計量する
場合に最適な組込み用計量センサー

コンパクトな AD-4212C (幅 59 mm/0.1 mg~)、
大ひょう量タイプの AD-4212F (ひょう量 6 kg、10.2 kg、
22 kg)



(4) 天びんメーカーがご用意する校正用分銅 AD1600 シリーズ

1 mg~20 kg まで/OIML 型と基準分銅型/耐久性に優れた
SUS316 製をはじめとする幅広いラインナップ/SUS 製の
分銅は全モデルケース付き/板状、円筒型、枕型の 3 つの
バリエーション



(5) 卓上型引張圧縮試験機 MCT シリーズ

『強さ』が見える！ カラータッチパネル採用
簡単操作で高精度
汎用型の MCT-1150 と高精度なボールネジおよびクロスヘッドを
厚くした高剛性・高耐久性の MCT-2150 に加え、新たに高性能・
低試験力型の MCT-2150W を追加し、全 3 機種をご用意



(6) VIDEO 式非接触伸び計 VIDEO ONE シリーズ

標線の映像から画像処理にて伸びを計測する新しい伸び計
非接触のためサンプルへの影響を及ぼさず、簡単に試験の準備が
可能
さらに、種々の画像処理にてお客様の新たな試験・計測を
サポート



A & Dは、用途に応じて各種の天びん・台はかり、試験・計測機器をご用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。

天びん・台はかり：<https://www.aandd.co.jp/products/weighing/#balance>

試験・計測機器：<https://www.aandd.co.jp/products/testmeasurement/>

会社概要

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ www.aandd.co.jp
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)

本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像 URL

<https://dam.aandd.co.jp/guest/7228sv1xew>

本件に関するお問い合わせ先

販売促進部 西塚

MAIL：and-weighing@aandd.co.jp