

【展示会出展情報】 A & D は、分析機器・科学機器総合展「JASIS 2025」に出展し、新製品の水分計や分析天びんなどをご案内いたします。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、分析機器・科学機器総合展「JASIS 2025」に出展し、新製品の水分計や分析天びんなどをご案内いたします。

【1. JASIS 2025 の概要】



会 期：2025 年 9 月 3 日（水）～5 日（金）

会 場：幕張メッセ国際展示場・会議場（千葉県千葉市）

主 催：一般社団法人 日本分析機器工業会、一般社団法人 日本科学機器協会

入場料：無料（事前登録制）

W e b：<https://www.jasis.jp/>

なお、A & D はオンライン展の JASIS WebExpo®2025 にも出展中です。

会 期：2025 年 7 月 4 日（金）～10 月 31 日（金）

【2. A & D の主な出展内容/小間番号：8B-307】

A & D は、ラボ DX に向けて幅広い製品をご案内しています。

（1）【新製品】タッチパネルモデル登場 新しい水分計 ※8 月 29 日発売予定

ドライフード、海苔など食品／ファンデーション、クリームなど化粧品／樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材など工業品の水分率、吸湿特性を簡単に測定可能

目的に合わせて選べるラインナップ

（全 6 モデル：測定可能水分率 0.1 %～0.001 %）



(2) 【新製品】オートドア装備の分析天びん BH-T シリーズ ※8 月 29 日発売予定

最小表示 0.01 mg～0.1 mg

オートドア／タッチパネル／無風イオナイザー装備

セグメント表示モデルの BH シリーズもラインナップ



(3) 生産ライン用計量センサー AD-4212C／AD-4212F

生産ラインやグローブボックスなど狭いスペースで計量する場合に最適な組込み用計量センサー

コンパクトな AD-4212C (幅 59 mm/0.1 mg～)、

大ひょう量タイプの AD-4212F (ひょう量 6 kg、10.2 kg、22 kg)



(4) 天びんメーカーがご用意する校正用分銅 AD1600 シリーズ

1 mg～20 kg まで／OIML 型と基準分銅型／耐久性に優れた SUS316 製をはじめとする幅広いラインナップ／SUS 製の分銅は全モデルケース付き／板状、円筒型、枕型の 3 つのバリエーション



(5) 卓上型引張圧縮試験機 MCT シリーズ

『強さ』が見える！ カラータッチパネル採用

簡単操作で高精度

汎用型の MCT-1150 と高精度なボールネジおよびクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性の MCT-2150 に加え、新たに高性能・低試験力型の MCT-2150W を追加し、全 3 機種をご用意



(6) VIDEO 式非接触伸び計 VIDEO ONE シリーズ

標線の映像から画像処理にて伸びを計測する新しい伸び計

非接触のためサンプルへの影響を及ぼさず、簡単に試験の準備が可能

さらに、種々の画像処理にてお客様の新たな試験・計測をサポート



A & Dは、用途に応じて各種の天びん・台はかり、試験・計測機器をご用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。

天びん・台はかり：<https://www.aandd.co.jp/products/weighing/#balance>

試験・計測機器：<https://www.aandd.co.jp/products/testmeasurement/>

会社概要

会社名：株式会社エー・アンド・デイ www.aandd.co.jp
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)
本店所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14
代表者：代表取締役執行役員社長 森島 泰信
事業内容：電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像 URL

<https://dam.aandd.co.jp/guest/7228sv1xew>

本件に関するお問い合わせ先

販売促進部 西塚

MAIL：and-weighing@aandd.co.jp