

【展示会出展情報】 A & D は、オートメーションと計測の先端技術総合展「IIFES 2025」に出展し、計量・計測に関するソリューションをご提案いたします。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、オートメーションと計測の先端技術総合展「IIFES 2025」に出展し、計量・計測に関するソリューションをご提案いたします。

【1. IIFES 2025 の概要】



会 期：2025 年 11 月 19 日（水）～11 月 21 日（金）
会 場：東京ビッグサイト 東 4・5・6 ホール（東京都江東区）
主 催：一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）
一般社団法人 日本電気制御技術工業会（NECA）
一般社団法人 日本電気計測器工業会（JEMIMA）
入場料：無料〔事前登録制〕
W e b： <https://iifes.jp/>

【2. A & D の主な出展内容/ブースNo. 東 7 ホール 6-11】

「はかる」技術を通じて、豊かで持続可能な社会をつくる。
A & D は計量・計測に関するソリューションをご提案いたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/whatsnew/event/6380/>

（1）生産ライン組込み用 計量センサー AD-4212 シリーズ

- ・ 主な用途：生産ラインの液体・粉体の充填
- ・ 導入事例：二次電池、製薬など
- ・ 特長：表示部がなく直接 PLC や PC と送受信、衝撃検出機能、専用ソフトで計量データシミュレーション



(2) 産業用イーサネット対応ウェインゲインジケータ AD-4411

- ・ 振動環境でも高精度・高速応答を実現
- ・ EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT 用の 3 タイプ
- ・ 振動の多い現場でも正確な計量が求められる産業用計量器



(3) EtherNet/IP コンバータ AD-8552EIP

- ・ 生産・製造ラインに設置されている各種計量機器と PLC 間における EtherNet/IP 通信を確立することができるコンバータ
- ・ 高精度計量センサーAD-4212C/AD-4212D-S を接続すると、計量値の読み取りやゼロリセットに加え、応答速度の変更や感度調整などの操作も PLC 側で行うことが可能



(4) 【新製品】加熱乾燥式水分計

- ・ ドライフード、海苔などの食品／ファンデーション、クリームなど化粧品／樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの工業品などの水分率、吸湿特性を簡単に測定可能
- ・ 目的に合わせて選べるラインナップ
(全 6 モデル：測定可能水分率：0.1 %～0.001 %)



(5) 【新製品】オートドアを搭載した分析天びん

- ・ 最小表示 0.01 mg～0.1 mg
- ・ オートドア/タッチパネル/無風イオナイザ装備の BH-T シリーズを展示
(セグメント表示モデルの BH シリーズもラインナップ)
- ・ 最小計量値設定 (最小計量値警告機能) など、お客様のご要望に応じた機能を搭載



会社概要

- 会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ www.aandd.co.jp
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)
- 本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14
- 代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
- 事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像 URL

<https://dam.aandd.co.jp/guest/5vs94o46t3>

本件に関するお問い合わせ先

販売促進部 西塚

MAIL : and-weighing@aandd.co.jp